


ふんわりボリュームスタイルからリッチなカールスタイルまで  
表現力思いのまま...



各部の名称 Identifying the parts

■形状記憶デジタルパーマⅢ アル AL  
Shape Memory Digital Perm III AL



■ロッド Rod

ロッド線・ロッドコード接続プラグ  
Rods line・Rods code Connection plug

耐熱カラーゴム Anti-heated color rubber

- ロッドは水洗いしないで必ず固く絞ったタオル等でキレイに拭き取って下さい。
  - 水の中にロッドをつけたり、ロッドを水洗いしたりしないで下さい。
  - ロッドを水洗いするとロッドの中に水が入り故障する恐れがあります。
- Please do not wash rods in water.  
Be sure to keep clean or wipe off with towel.  
Using water may increase a potential for property damage.

■ロッド線・ロッドコード Rod Line・Rod Code



- ロッドをコードから抜く時は、必ずロッドが冷めてから抜いて下さい。
  - またロッドコードをねじりながら抜かずに真っ直ぐゆっくり抜いて下さい。
  - ロッドがまだ熱いうちにロッドコードを抜くとロッドやロッドコードが故障する恐れがあります。
- Be sure to check the rods whether cool down, and then remove the rods line.  
Do not screw the rods line, and then remove the rods line straightly and slowly.  
If you leave rods with heated condition, may damage or destroy rods line.

電源 Power	AC100V
周波数 Hz	50/60Hz
消費電力 Power Consumption	540W
重量 Weight	約11kg
寸法 Measurement	幅380mm×奥行385mm×高さ295mm (キャスター装着時) 高さ1105mm
認証番号	KR2189・D04K0127・HH079537001A


形状記憶デジタルパーマ基本操作 Shape Memory Digital Perm Basic Operation Manual

1. 電源コードをコンセントに差し込み、準備をします。  
Insert a plug into a wall outlet.



2. デザインに合わせて、ワインディングの要領で毛髪をロッドに巻き込みます。  
Wind hair onto the rods in combination with design.

3. ワインディングが終了したら、ロッド1本1本にロッドコードをつなぎます。  
After winding, connect rods and rod lines.




(※注1) ロッドコードをロッドの突起に合わせてしっかりとめ込みます。つなぎ忘れのないように。  
Be sure to check connection of plug.

4. 操作パネルの主電源をONにします。  
Turn on main power switch.

(※注1) ランプが光るのを確認してください。  
Be sure to confirm the pilot light is flash, (or not)



5. 各モードボタンを選択します。  
Select a setting mode in accordance with hair damage.



アウットLED Output LED  
モードボタン Mode Button  
パイロットランプ Pilot Light  
スタートボタン Start Button  
時間設定ボタン Time setting button  
メインスイッチ Main power switch (主電源)

(※注1) 各モードボタンを押すとピーという確認音がします。  
Be sure to hear beep sound when pressing each setting mode button.  
(※注2) スタートボタンを押すとモードの切り替えは出来ません。  
Once select the start button, you are not able to change setting mode.

■パーマモード Perm Mode

	基本設定温度 Basic setting temperature	基本時間 Basic time
ローパーマ Low Perm	55℃~60℃	10分~20分
ソフトドライ Soft dry	45℃	10分~20分
ドライ Dry	50℃	10分~20分

■セッティングモード Setting Mode Basic temperature

	基本設定温度 Basic setting temperature	基本時間 Basic time
ソフトセッティング Soft setting	70℃~80℃	10分~20分
ハードセッティング Hard setting	75℃~85℃	10分~20分

1. 毛髪の損傷度により時間設定ボタンで変更して下さい。  
Please adjust time setting in accordance with condition of hair damage.

6. 各モード設定の選択、時間変更ができましたらスタートボタンを押して下さい。  
Press start button if all setting completed.

- スタートボタンを押してからパイロットランプが光っていることを確認して下さい。  
Press start button and confirm the pilot light is flash.
- (※注1) スタートボタンを押すとピーという確認音がします。  
Press button for confirmation, (beep sound)



- 5分後、ロッド本体の温度が上がっているかを確認して下さい。  
After 5 min, please confirm all rods start to warm up.

7. 時間が来たら When the process is completed.

- ピーピーという連続音がします。  
The machine makes sounds of beep consecutively.
- 施術の終了後、5分放置してロッドの温度が下がったことを確かめ、コードを抜いて下さい。  
After all process completed, leave for 5 min. Be sure to check all rods lines cool down and remove rods.



髪をより美しくより艶やかに  
株式会社 パイモア  
http://www.paimore.com

本社 〒590-0079 大阪府堺市堺区新町5-2-8 TEL:072(221)1888 FAX:072(233)5192  
東京支店 〒170-0005 東京都豊島区南大塚3-32-9 西島ビル8F TEL:03(639)14818 FAX:03(639)10228  
札幌営業所 〒064-0809 札幌市中央区南9条西4-3-1 AMS TOWER1005号 TEL:011(522)1887 FAX:011(522)1896  
名古屋営業所 〒451-0042 名古屋市西区那古野2-25-4 ヘルテ那古野6F TEL:052(569)1480 FAX:052(569)1484  
広島営業所 〒732-0821 広島市南区大須賀町20-13 公園通り大須賀305号 TEL:082(236)6549 FAX:082(236)6534  
福岡営業所 〒812-0011 福岡市博多区博多駅前3-7-3 華月マンション510号 TEL:092(437)8321 FAX:092(437)8320  
パイモア堺深井工場 〒599-8247 大阪府堺市中区東山658 TEL:072(235)6255 FAX:072(235)6256  
PAIMORE KOREA SEOUL STUDIO JEL B/D 5F 723-23 BANPO-1 DONG, SEOCHO-GU, SEOUL, KOREA TEL:82-2-549-8128 FAX:82-2-549-8148  
PAIMORE HONG KONG STUDIO RM.507-B, 5/F, CARDINAL IND.BUILDING, 17 ON LOK MUN ST, HONG KONG TEL:852(242)18360 FAX:852(242)17779  
STAR AIRFREIGHT PTE LTD 213 HENDERSON ROAD, #03-04, SINGAPORE, 159553 TEL:65(6836)0228



パイモア形状記憶デジタルパーマ

Digital Perm

PAIMORE

## 使いやすさを考えた豊富なバリエーション

### 卓上タイプ

持ち運び可能で、施術場所を選べる

#### PAIMORE Digital Perm III AL バイモア形状記憶デジタルパーマ III アル

- ・サイズ / H295xW380xD385mm
- ・電源 / AC100V
- ・周波数 / 50 / 60Hz
- ・消費電力 / 540W
- ・重量 (付属品含む) / 約 11kg

サロン価格 ¥173,000(税抜)

充実の8カラー



### キャスタータイプ

サロン内をスムーズに移動が可能

#### PAIMORE Digital Perm III AL バイモア形状記憶デジタルパーマ III アル

- ・電源 / AC100V
- ・周波数 / 50 / 60Hz
- ・消費電力 / 540W

サロン価格 ¥193,000(税抜)

### キャスター&トレイ4段付タイプ

ロッドなどのオプションをすっきり収納でき、  
サロン内もスムーズに移動が可能

#### PAIMORE Digital Perm III AL バイモア形状記憶デジタルパーマ III アル

- ・カラー / 8色
- ・電源 / AC100V
- ・周波数 / 50 / 60Hz
- ・消費電力 / 540W

サロン価格 ¥208,000(税抜)



## 形状記憶デジタルパーマ Digital Perm

ハイダメージ毛対応のソフトドライモード (45°C) を追加し、  
パーマのみならず、オリジナルセットにも幅広く対応が可能です。

### 形状記憶デジタルパーマのメリット

- ・髪にツヤとハリが出て、立体的な弾力のあるカールができる。
- ・リッジ感がはっきりしたカールができる。
- ・ゆるい大きなカールや、巻き髪風のカールができる。

### ▶こんな方におすすめ

パーマがかかりづらい方

パーマの保ちが悪い方

髪にボリュームがほしい方

スタイリングでお困りの方



### ワゴンタイプ

#### PAIMORE Digital Perm III バイモア形状記憶デジタルパーマ III

- ・サイズ / H990xW470mm
- ・電源 / AC100V
- ・周波数 / 50 / 60Hz
- ・消費電力 / 540W
- ・重量 (付属品含む) / 約 21kg

サロン価格 ¥198,000(税抜)

充実の8カラー



### ハンディタイプ

#### PAIMORE Digital Perm III バイモア形状記憶デジタルパーマ III

- ・サイズ / H230xW280xD250mm
- ・カラー / 1色
- ・電源 / AC100V
- ・周波数 / 50 / 60Hz
- ・消費電力 / 540W
- ・重量 (付属品含む) / 約 12kg

サロン価格 ¥168,000(税抜)



### Option オプション

#### ROD

ロッド 幅 90mm(各 5 本入)

12mm ¥8,000	18mm ¥9,500	25mm ¥10,250
14mm ¥8,500	20mm ¥9,750	28mm ¥10,500
16mm ¥9,000	23mm ¥10,000	33mm ¥11,000

#### ROD PAPER

ロッドペーパー (400 枚入)  
¥900



#### LONG PAPER

ロングペーパー (400 枚入)  
¥1,000



#### TRAY

ロッドウケ  
¥1,500



#### RUBBER BAND

耐熱輪ゴム (No.18) 70g  
¥500



#### ROD CAP

ロッドキャップ (5 コ入)  
¥500



#### CLIP

耐熱リッジクリップ (各 5 コ入)

S (12,14,16mm 用) M (18,20,23mm 用) L (25,28,33mm 用)



ロッドクリップ (各 10 コ入)

中 大 特大



#### LONG ROD

ロングロッド 幅 163mm(各 5 本入)

18mm ¥18,000	28mm ¥19,000
23mm ¥18,500	33mm ¥19,500

#### ROD LINE

ロッド線 (1 本入)  
¥2,000



ロッド線 LED 付 (1 本入)  
¥2,900



#### MAGIC ROD

マジックロッド (各 10 コ入)

小 ¥600	中 ¥650	大 ¥700
-----------	-----------	-----------

#### PAD

ロッドアンダーパッド (各 10 枚入)



ロッドパッド (50 枚入)  
¥1,500



耐熱パッド (5 枚入)  
¥600



※表示価格は、すべて税抜価格です。